

**Element opritor DSS, Ø Filet: M48X5****Date comandă**

Numărul de comandă	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Lățime element opritor G	45 mm
Distanță elemet central-verigă D	125 mm
Lungimea filetului	68 mm
Duritate verigă F	182 mm
Ø cap șurub C	90 mm
Deschidere verigă E	91 mm

Deschidere hexagon interior S	19 mm
Înălțime cap șurub A	79 mm
Înălțime reglet de mijloc B	38 mm
Ø Filet	M48×5
Capacitate portantă WLL SF 4:1	20 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	17 t
Tip produs	Element opritor