

Garant**Disc în evantai (ZA), Ø 50,8 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	554032 40
GTIN	4045197966728
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Minidiscurile în evantai cu lamele desfăcute oferă, în comparație cu discurile obișnuite de șlefuit o **durabilitate mai mare**, o **manifestare mai flexibilă la șlefuit** și o **suprafață finisată mai uniform** (rugozitate) până la limita de uzură.

Sistemul de schimbare rapidă cu filet din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Structură plată, compactă a lamelelor pentru **prelucrarea cordoanelor de sudură** și pentru **lucrări de debavurare**.

Aplicație:

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

Ø discurilor	50,8 mm
Granulație	40
Prescurtare pentru material abraziv	ZA

Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	19100 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		