

HOLEX**Clemă ultraperformantă din oțel integral, cu capac de compresiune special,
Deschidere: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	861120 300
GTIN	4045197657398
Clasa articolului	82C

Descriere**Execuție:**

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matrită, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat, rabatabilă până la 35°. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice până la 35°. **Presiune de strângere maximă până la cca. 12000 N.**

Descriere tehnică

Deschidere	300 mm
Greutate	3 kg

Cursă maximă	140 mm
Secțiune transversală a glisierii	30×15 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Placă de presiune Tip GSV	861121 GSV
Placă de presiune Tip GSP	861121 GSP