



Distribuitor de tensiune, Tip: BKV2/4



Date comandă

Numărul de comandă	081148 BKV2/4
GTIN	4007123075539
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Priză de ieșire cu capace cu autoînchidere. **Stație de curent compactă, mică.** Carcasă din material plastic stabilă, rezistentă la șoc, cu cadru tubular robust din oțel galvanizat. Prize cu contact de protecție pe toate cele 3 faze, cu ștecăr CEE 400 V / 16 A, 5 poli.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Număr de prize 250 V	4
Lungimea cablului	2 m
Adâncime	190 mm
Lățime	255 mm
Culoare cablu	negru
Structură cablu (electric)	5G1,5

Clasă cablu (electric)	H07RN-F
Număr de prize 400 V/16 A	2
Înălțime	360 mm
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Distribuitor de energie