



Prelungitor cu întrerupător, Număr de prize: 6



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081176 6 |
| GTIN | 4007123643264 |
| Clasa articolului | 08B |

Descriere

Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Prelungitor cu 6 prize, negru, cu cablu din cauciuc de 3m H05VV-F 3G1,5.

Prizele amplasate în unghi de 90°, recomandate astfel pentru conectarea ștecărilor unghiulare.

Distanțele deosebit de mari permit funcționarea alimentatoarelor.

Întrerupător de siguranță iluminat, poate fi pornit/oprit cu doi poli.

Posibilitate de fixare cu reazem în 4 puncte pentru montarea fixă a prelungitorului, de ex. pe perete.

Lungimea cablului: 3 m

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Număr de prize 230 V/16 A | 6 |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Număr de prize | 6 |
| Lungime bară | 400 mm |
| Structura cablului | 3G1,5 |
| Clasa cablului | H05VV-F |
| Lungimea cablului | 3 m |
| Tip produs | Prelungitor |

