



Clește pentru cabluri metalice cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	731560 160
GTIN	4003773082354
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă rezistentă, integrală din oțel forjat în matriță. Cu articulație înșurubată și arc de deschidere. Duritate tăiș 64 HRC. Braț cu înveliș ușor din PVC.

Cu manșoane de prindere din mai multe componente.

Aplicație:

pentru tăierea cablurilor metalice, a cablurilor cu mai multe conductoare, etc.

Material:

Oțel special crom-vanadiu, călit în ulei.

Descriere tehnică

Pentru Ø cabluri de sârmă/ oțel rotund moale	6 mm
Lungimea totală	160 mm
Pentru Ø cablului metalic (maxim 1960 N/mm ²)	4 mm
Tip produs	Clește de tăiere