

**Magnet plat, set de 2 buc. cu bucușă filetată plat, Neodim, Ø: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085931 22
GTIN	5012095615118
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

**Aplicație:**

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

**Notă:**

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

**Descriere tehnică**

Filet	M4 mm
Înălțime cu filet	6 mm
Forță de fixare nominală	50 N
Înălțime	6 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4

085921 M4