

Magnet plat, set de 2 buc. cu bucușă filetată plat, Neodim, Ø: 66mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085931 66
GTIN	5012095615132
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime cu filet	8,5 mm
Filet	M5 mm
Forță de fixare nominală	180 N
Înălțime	8,5 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M5

085921 M5