

HOLEX**Pompă hidraulică manuală cu cilindru pivotant în cutie de plastic, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	834655 1
GTIN	4045197967244
Clasa articolului	86C

Descriere**Execuție:**

Pompă hidraulică manuală cu presiunea până la cca. 600 bari, **cu cilindru pivotant multiplu** (360° rotativ și rabatabil), cu filet UNF 3/4–16 recomandat pentru bolțul de tracțiune Cod 834070. Foarte ușoară datorită capului și cilindrului pivotant din aluminiu.

Performanțe de ștanțare: Pentru poanson rotund și pentru poanson cu fisurare pentru perforarea tablei până la Ø 82 / grosime 3 mm / OL 37, respectiv la grosime mică a materialului și rezistență corespunzător mai mare. **Geantă LxIxH: 495x385x140 mm.**

Aplicație:

Pentru acționarea poansoanelor de tablă.

Notă:

La pompele hidraulice pentru poansoanele rotunde pentru perforarea tablei **comandați bolțurile de tracțiune necesare Cod 834070!**

Descriere tehnică

Lungime cutie	495 mm
Lățimea cutiei	385 mm
Înălțimea cutiei	140 mm
Tip produs	Sculă de perforat

