



Set de poansoane rotunde pentru perforarea tablei „UNF” Ø 16,2 – 63,5 mm, în cutie din plastic, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	834555 1
GTIN	4045197967169
Clasa articolului	86C

Descriere

Execuție:

Poanson cu șuruburi de presiune cu filet cu pas fin UNF. Cu șuruburi cu rulment axial cu bile pentru reducerea frecării. Compatibil cu toate poansoanele de tablă uzuale cu filet UNF.

Livrare:

Câte 1 poanson cu matrițe pentru Ø găurii 16,2 (pentru M16); 20,4 (pentru M20 resp. PG13); 22,5 (pentru M22 resp. PG16); 25,4 (pentru M25); 32,5 (pentru M32); 40,5 (pentru M40); 50,5 (pentru M50); 63,5 (pentru M63).

Ø 16,2 – 25,4 cu filet 3/8 inch UNF și Ø 32,5 – 63,5 cu filet 3/4 inch UNF.

2 șuruburi de presiune la rulment cu bile **3/8 inch – UNF**, 40 mm.

1 șurub de presiune la rulment cu bile **3/4 inch – UNF**, 52 mm.

1 șurub de presiune la rulment cu bile **3/4 inch – UNF**, 65 mm.

1 burghiu în trepte HSS (Ø 6 – 21 mm).

1 cutie robustă din plastic cu dimensiunile 340×280×90 mm.

Descriere tehnică

Tip produs	Sculă de perforat
------------	-------------------

