



Menghină în 5 axe TeleCentric, Tip: 70M



Date comandă

Numărul de comandă	361255 70M
GTIN	4250364403047
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

- Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare în 5 axe.
- Este posibilă strângerea convențională și cu bride.
- Arborele telescopic, proeminențele rămân neschimbate.
- Centric, programare simplă, fără deplasarea punctului zero.
- Accesibilitatea piesei este independentă de deschidere.
- Formă constructivă simetrică = piesa rămâne centrică și paralelă, adaosul de material se distribuie simetric.
- Schimbarea bacurilor fără scule datorită închiderii rapide în decurs de 10 secunde / pereche de bacuri.
- Forță de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreținere.
- În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200.
- Inel gradat integrat pentru ajustarea fină a poziției centrului.
- Forță de strângere 30 kN la 45 Nm liniar.

Livrare:

Manivelă, ghid de pornire rapidă.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120, bit pentru șurubelniță hexagonală Cod 643330 Ref. 14, bacuri detașabile Cod 361258 – 361264, bride de strângere Cod 360750 Ref. 125/160, set de aliniere și fixare Cod 360530, bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 resp. 25M10/138.

Fălci superioare nr. 361258- 361260, gheare de prindere nr. 360750 măr. 125/160, set de aliniere și fixare nr. 360530, șuruburi de pretensionare nr. 360025 măr. 25M10 sau 25M/138.

Descriere tehnică

Înălțime corp de bază c	168,9 mm
Forță de strângere până la maxim	30 kN
Greutate	19,5 kg
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	TeleCentric
Dimensiuni deschidere chei	14 mm
Gamă de prindere S1	49 - 150 mm
Gamă de prindere S2	99 - 200 mm
Momentul maxim	45 Nm
Lățime B	94 mm
Înălțime h	27,1 mm
Lungime L	351 mm
Lățime canal n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Bac superiorprisma Tip P	361264 P
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 14 mm	360530 14
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 16 mm	360530 16
	360530 22

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 22 mm

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 12 mm

360530 12

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm

656050 120

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10

360025 25M10

Bac superior gripp Tip 70

361258 70

Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm

360750 125/160

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 18 mm

360530 18

Bac superior neted Tip 70

361260 70

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 14 mm

643329 14