



Menghină în 5 axe TeleCentric, Tip: 70K



Date comandă

Numărul de comandă	361255 70K
GTIN	4250364403030
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

- **Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare în 5 axe.**
- **Este posibilă strângerea convențională și cu bride.**
- **Arborele telescopic, proeminențele rămân neschimbate.**
- **Centric, programare simplă, fără deplasarea punctului zero.**
- **Accesibilitatea piesei este independentă de deschidere.**
- **Formă constructivă simetrică = piesa rămâne centrică și paralelă, adaosul de material se distribuie simetric.**
- **Schimbarea bacurilor fără scule datorită închiderii rapide în decurs de 10 secunde / pereche de bacuri.**
- **Forță de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreținere.**
- **În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200.**
- **Inel gradat integrat pentru ajustarea fină a poziției centrului.**
- **Forță de strângere 30 kN la 45 Nm liniar.**

Livrare:

Manivelă, ghid de pornire rapidă.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120, bit pentru șurubelniță hexagonală Cod 643330 Ref. 14, bacuri detașabile Cod 361258 – 361264, bride de strângere Cod 360750 Ref. 125/160, set de aliniere și fixare Cod 360530, bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 resp. 25M10/138. Fălci superioare nr. 361258- 361260, gheare de prindere nr. 360750 măr. 125/160, set de aliniere și fixare nr. 360530, șuruburi de pretensionare nr. 360025 măr. 25M10 sau 25M/138.

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	TeleCentric
Greutate	17,5 kg
Forță de strângere până la maxim	30 kN
Înălțime corp de bază c	168,9 mm
Lățime B	94 mm
Lățime canal n H7	20 mm
Dimensiuni deschidere chei	14 mm
Gamă de prindere S1	16 - 85 mm
Momentul maxim	45 Nm
Înălțime h	27,1 mm
Lungime L	286 mm
Gamă de prindere S2	66 - 135 mm
Serie	TeleCentric
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Bac superiorprisma Tip P	361264 P
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10	360025 25M10
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 22 mm	360530 22
Bac superiorgripp Tip 70	361258 70
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 18 mm	360530 18

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 16 mm	360530 16
Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360750 125/160
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 12 mm	360530 12
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm	656050 120
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 14 mm	360530 14
Bac superior neted Tip 70	361260 70
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 14 mm	643329 14