



Senzor de umiditate și temperatură, legat prin cablu, Tip: FT



Date comandă

Numărul de comandă	474146 FT
GTIN	4029547019043
Clasa articolului	47B

Descriere

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță temperatură	$\pm 0,5$ °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Eroare de toleranță umiditate relativă	± 2 %
Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 70 °C
Clasă de protecție IP	IP 54
Calibrarea	I6
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Sondă de umiditate și temperatură

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A