



Sondă anemometrică, Tip: FR



Date comandă

Numărul de comandă	474152 FR
GTIN	4029547018916
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Sondă de măsurare cu elice Ø 16 mm pentru măsurarea debitului curenților mari de aer de până la 50 m/s. Pentru măsurare în țevi sau canale cu mâner telescopic extensibil pe o lungime de 850 mm.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0,6 - 50 m/s
Eroare de toleranță (m/s + % din valoarea măsurată)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 până la 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 până la 50 m/s) m/s
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 70 °C
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Sondă anemometrică