



## Sondă anemometrică, Tip: HD



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 474152 HD     |
| GTIN               | 4029547018848 |
| Clasa articolului  | 47B           |

### Descriere

#### Execuție:

Sondă de măsurare cu filament ( $\varnothing$  capului sondei 9 mm) pentru curenți mici de aer până la 30 m/s. Cu mâner telescopic extensibil la 850 mm. Cu senzor de temperatură.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

|   |  |
|---|--|
| Domeniu de măsurare                                 | 0 - 30 m/s   |
| Eroare de toleranță (m/s + % din valoarea măsurată) | $\pm 0,03 + 4\%$ (0 până la 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 până la 30 m/s) m/s |
| Temperatură de regim (de funcționare)               | -20 - 70 °C  |
| Clasă de protecție IP                               | IP 54  |
| Alimentare cu energie                               | Alimentare la rețea  |
| Tip produs  | Sondă anemometrică   |

