

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-920, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094385 9
GTIN	10076490489394
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-920. Cu Ansell Grip Technology™: Canale mici microscopice în stratul de acoperire din nitril îndepărtează uleiul de pe suprafața de contact și garantează o aderență sigură. Recomandate în special pentru fabricarea metalului, întreținerea generală a instalațiilor și mașinilor.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Capacitate de aerisire	bun(ă)
Simț tactil	bun(ă)
Prindere în condiții umede	bun(ă)

Fără DMF	nu
Prindere în condiții alunecoase	foarte bun(ă)
Fără silicon	nu
Material acoperire	Nitril
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Mărimea mănușilor	9
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	3131A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	246 mm
Culoarea	albastru
Greutate	25 g
Tehnologie de tricotat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Nitril
Tip produs	Mănuși universale