

**Mitutoyo****Ceas comparator digital absolut cu funcție PEAK, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Ceas comparator multifuncțional cu scală absolută, capacitivă. Valoarea măsurată rămâne salvată în memorie chiar și după oprirea aparatului. **Cu funcție PEAK îmbunătățită.** Cu 50 de măsurători pe secundă, valorile maxime sunt măsurate mai fiabil și mai precis.

**Funcționare:**

ABS / INC, PRESET, aducere la zero, evaluarea toleranței. Funcție de menținere a valorii măsurate, funcție MAX / MIN. IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ ; a se feri însă de scule și de sârme.

**Aplicație:**

Determinare precisă a punctului celui mai înalt resp. celui mai coborât al unei suprafețe arcuite.

**Livrare:**

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497080, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Grosime carcasă	39 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Calibrarea	C1
Citire selectabilă	0,005 / 0,0001 / 0,00005 inch
Ø carcasă	61 mm
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	≤ 1,5 N
Clasă de protecție IP	IP 42
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0001 inch
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorii

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032