

HOLEX**Lanternă de buzunar cu LED și UV cu acumulator, Tip: UV-LED****Date comandă**

Numărul de comandă	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lanternă reîncărcabilă de buzunar cu LED-uri din aluminiu eloxat, cu acumulator, LED în 3 trepte, **comutabil la lumină UV, cap rotativ cu 90°** și suport magnetic. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.

· **Buton acoperit cu cauciuc.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	2,6 Ah
Flux luminos treapta 2	300 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos	450 lm
Durata de iluminare	2 - 8 h
Ø cap	29 mm
Lungimea de undă a emisiilor UV	395 nm
Număr de acumulatoare incluse	1
Lungimea totală	158 mm

Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos treapta 3	120 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar