

Garant**Disc de debitat, model ultraperformant ÎNGUST, Ø discurilor: 125mm**

Date comandă

Numărul de comandă	563277 125
GTIN	4045197967497
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

Model subțire pentru debitare rapidă, economică, cu durabilitate ridicată.

Specificație:

A46R-BF.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Descrierea formei	drept
Lățimea discului	1,6 mm
Specificație	A46R-BF
Pentru grosimile materialelor	7,7 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		