

**Disc de debitat PREMIUM*** SUPER SCHMAL, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563116 115
GTIN	9003172417387
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat super subțire 0,8 mm pentru tăieturi extrem de rapide în materiale cu pereți subțiri (de ex. tablele de caroserie). Formare minimă de bavuri și încălzire termică redusă.

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A60R-BFP.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secționat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de așchiere redusă.

Descriere tehnică

Turație maximă	13300 min ⁻¹
Lățimea discului	0,8 mm
Ø găurii	22,23 mm

Specificație	A60R-BFP
Ø discurilor	115 mm
Descrierea formei	drept
Pentru grosimile materialelor	2,4 - 4 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

