

**Disc de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST, Ø discurilor: 178mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563406 178
GTIN	9003175253555
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Tip special pentru debitarea **metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc.**

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A30N-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Ø discurilor	178 mm
Specificație	A60N-BFXA
Lățimea discului	2 mm
Ø găurii	22,23 mm

Descrierea formei	drept
Pentru grosimile materialelor	6 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		