

**Garant****Masă mobilă T9 cu 2 cuve, Tip: TL92****Date comandă**

Numărul de comandă	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Cu 2 vane sudate, etanșe la ulei, cu o margine înaltă de 37 mm.

Este disponibilă o platformă de încărcare suplimentară pentru etajul median.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Accesorii opționale:**

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

**Culoare:**

Argintiu, **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Tip	TL92
Adâncime	509 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Ø roții	125 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Greutate	34 kg
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Lățime	1040 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime	875 mm
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea tăvii	37 mm
Tip produs	Mese mobile