

Garant**Masă mobilă T9 cu 2 cuve, Tip: TL96****Date comandă**

Numărul de comandă	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Cu 2 vane sudate, etanșe la ulei, cu o margine înaltă de 37 mm.

Este disponibilă o platformă de încărcare suplimentară pentru etajul median.

Standard:**EN 1757-3****Accesorii opționale:**

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
------------------	--------------------------------

Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	935 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	1190 mm
Ø roții	200 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	280 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Înălțime	955 mm
Adâncime	709 mm
Tip	TL96
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Greutate	56 kg
Înălțimea tăvii	37 mm
Tip produs	Mese mobile