

**3M****Disc de șlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă conic, Ø 125 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	565505 80
GTIN	4054596196377
Clasa articolului	53F

**Descriere****Execuție:**

Ideal pentru șlefuirea suprafețelor.

Acoperit cu **granulație ceramică Cubitron™ II cu formă precisă** pentru **rată maximă de îndepărtare a materialului și durabilitate îndelungată.**

**Aplicație:**

Ideal pentru **șlefuire rapidă și rece** a oțelurilor cu așchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	oblic
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Granulație	80
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		