

3M**Disc de șlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă conic, Ø 125 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	565505 40
GTIN	4054596196292
Clasa articolului	53F

Descriere**Execuție:**

Ideal pentru șlefuirea suprafețelor.

Acoperit cu **granulație ceramică Cubitron™ II cu formă precisă** pentru **rată maximă de îndepărtare a materialului și durabilitate îndelungată.**

Aplicație:

Ideal pentru **șlefuire rapidă și rece** a oțelurilor cu așchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	40
Ø discurilor	125 mm
Descrierea formei	oblic
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Uscat	recomandat		