

DYMO**Mașină de etichetat, Tip: MOBILE****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumuloarelor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. **MobileLabeler cu conexiune Bluetooth®**. Reglarea și **comanda rapidă și fără probleme cu smartphone sau tabletă. Comanda intuitivă prin intermediul aplicației gratuite DYMO® Connect Mobile App** funcționează cu telefoane iOS® sau Android™.

Configurarea etichetelor cu chenar, stiluri și fonturi îndrăgite Google® și Apple®.

Utilizarea fonturilor Windows / Mac. Funcții DYMO® Connect cu corectare ortografică și Voice-to-Text.

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă neagră pe alb și instrucțiuni de utilizare. Inclusiv acumulator Li-Ion, cablu USB de încărcare, adaptor de încărcare, 1x casetă pentru etichete 24 mm x 3 m neagră pe alb.

Notă:

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**
- **Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.**

Interfață: Interfață Bluetooth

Tip: D1

Lățimi posibile ale benzii de scris: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Particularitate: Conexiune la calculator (smartphone)

Lungime: 425 mm

Lățime: 225 mm

Înălțime: 395 mm

Descriere tehnică

Tip	D1
Model tăietor de bandă	automat
Adaptor pentru rețea	inclusiv
Particularitate	Conexiune la calculator (smartphone)
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12; 19; 24 mm
Lungime	425 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Lățime	225 mm
Greutate fără acumulator	488 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Înălțime	395 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de etichetat