



Disc de șlefuire în evantai V4 Purple Power, disc din tablă de oțel (CER), oblic pentru oțel și INOX, Ø 125 mm, Granulație: 36



Date comandă

Numărul de comandă	565450 36
GTIN	4027497009329
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai cu **densitate mare a straturilor** și disc robust din tablă de oțel pentru presiune mare de apăsare. Granulație ceramică cu capacitate de autoascuțire (CER) pe bază de poliester pentru **cele mai mari rate de îndepărtare a materialului** și rezistență maximă.

Aplicație:

Pentru șlefuirea dură și aspră a suprafețelor și a muchiilor.

Standard:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Descrierea formei: oblic

Ø găurii: 22,23 mm

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Granulație	36

Descrierea formei	oblic
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		