

Dräger**Aparat de măsurare monogaz Pac® 6000, Tip: H2S****Date comandă**

Numărul de comandă	097198 H2S
GTIN	4026056020294
Clasa articolului	09J

Descriere**Execuție:**

Cu limită de timp de doi ani după prima pornire a aparatului.

Aparatele de măsurare monogaz pentru persoane Pac® 6000 și 6500 măsoară rapid și precis un anumit gaz. Ușurință la utilizare datorită ecranului neutru din punct de vedere al limbii, marcării clare cu culori și carcasi robuste, aderente. Alarmă triplă: acustică, optică și vibrație. Timpi scurți de reacție ai senzorului, chiar și în condiții vitrege. Măsurarea și afișarea directă a câte unuia dintre gazele următoare: CO (monoxid de carbon), H₂S (hidrogen sulfurat), SO₂ (dioxid de sulf) sau O₂ (oxigen).

Funcționare:

IP68: Protecție la scufundare de durată în apă (etanșitate la apă) și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Notă:

Din motive de securitate, aparatele de măsurare a gazelor sunt excluse de la retur.

Clasă de protecție IP: IP 68

Senzor pentru tipul de gaz: hidrogen sulfurat

Domeniu de măsurare: 0 - 100 ppm

Nivel de alarmă A1/A2: 5 / 10 ppm

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 68
Senzor pentru tipul de gaz	hidrogen sulfurat
Nivel de alarmă A1/A2	5 / 10 ppm
Domeniu de măsurare	0 - 100 ppm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Mignon, AA
Număr de baterii incluse	1
Structură chimică	Litiu clorură de tionil
Tip produs	Aparat de măsurare monogaz