

**Dispozitiv de extragere a șuruburilor cu tăiș dublu și vârf de punctator., Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	082861 4
GTIN	4049002020902
Clasa articolului	04D

Descriere**Execuție:**

Din oțel crom-vanadiu tare. Muchiile ascuțite ale extractorului se blochează în șurubul găurit și acesta poate fi scos. Cu pătrat pentru utilizarea cu chei și unelte asemănătoare.

Aplicație:

Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Adaptat pentru :

Oțel călit. Recomandat atât pentru filet pe dreapta cât și pe stânga.

Notă:

La cerere sunt disponibile filete UNC și UNF.

Ø găurii prelabile: 9,5 mm

Recomandat pentru șuruburi / bolțuri: M12 – M16

Recomandat pentru: oțel călit

Descriere tehnică

Ø găurii prelabile	9,5 mm
Tip	4
Recomandat pentru șuruburi / bolțuri	M12 – M16
Recomandat pentru	oțel călit
Tip produs	Extractor pentru șuruburi