

HOLEX**Clemă universală (mână de prindere), Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	861900 25
GTIN	4045197167514
Clasa articolului	82C

Descriere**Execuție:**

Cu șurub cu filet trapezoidal și 2 elemente de blocare rabatabile. Elementele de blocare rabatabile au câte 3 suprafețe netede și o suprafață cu prismă în cruce, putând fi utilizate **universal pentru prinderea celor mai diferite piese.**

Aplicație:

Pentru **prinderea interioară și exterioară** a celor mai diferite forme de piese.

Material:

Arbore și butuci de strângere din oțel, brunat.

Deschiderea de apăsare (a): 0 - 25 mm

Deschiderea de tragere (b): 20 - 48 mm

Adâncime de prindere (c): 15 mm

Forță de strângere maximă: 1000 N

Descriere tehnică

Forță de strângere maximă	1000 N
Deschiderea de tragere (b)	20 - 48 mm
Adâncime de prindere (c)	15 mm
Deschiderea de apăsare (a)	0 - 25 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

