



Clemă foarte grea ultraperformantă din oțel integral cu capac de compresiune special, Deschidere: 1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	861400 1000
GTIN	4008158007670
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Șină și etrier fix din oțel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel, forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă cu filet metric. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție de oțel sinterizat, rabatabilă până la 35°. Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Aplicație:

Pentru solicitări grele și extrem de grele de prindere a pieselor în construcții metalice, lăcătușerii, construcția de autocamioane, construcția de mașini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice până la 35°. **Presiune de strângere maximă până la cca. 35000 N.**

Descriere tehnică

Cursă maximă	200 mm
Secțiune transversală a glisierii	50×25 mm

Greutate	17,3 kg
Deschidere	1000 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Cap de presiune inclusiv elemente de fixare	861430
Șurub cu mâner și cap de presiune	861440
Bucșă filetată cu inel de siguranță	861450