

**HOLEX****Clemă universală (mână de prindere), Tip: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	861900 50
GTIN	4045197167521
Clasa articolului	82C

**Descriere****Execuție:**

Cu șurub cu filet trapezoidal și 2 elemente de blocare rabatabile. Elementele de blocare rabatabile au câte 3 suprafețe netede și o suprafață cu prismă în cruce, putând fi utilizate **universal pentru prinderea celor mai diferite piese.**

**Aplicație:**

Pentru **prinderea interioară și exterioară** a celor mai diferite forme de piese.

**Material:**

Arbore și butuci de strângere din oțel, brunat.

Deschiderea de apăsare (a): 0 - 50 mm

Deschiderea de tragere (b): 32 - 82 mm

Adâncime de prindere (c): 30 mm

Forță de strângere maximă: 2000 N

**Descriere tehnică**

Deschiderea de apăsare (a)	0 - 50 mm
Forță de strângere maximă	2000 N
Adâncime de prindere (c)	30 mm
Deschiderea de tragere (b)	32 - 82 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

