

**Garant****Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 10-19****Date comandă**

Numărul de comandă	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim inel D2	35 mm
Deschiderea cheii 4	19 mm
Deschiderea cheii 3	17 mm
Deschiderea cheii 2	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	15 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	20 mm
Ø maxim inel D1	26 mm
Deschiderea cheii 1	10 mm
Lungimea totală L	210 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă