

Garant**Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 8-13****Date comandă**

Numărul de comandă	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D1	20,2 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii ₂	10 mm
Înălțime maximă inel h ₂	16,8 mm
Ø maxim inel D2	24,8 mm
Lungimea totală L	150 mm
Deschiderea cheii ₄	13 mm
Deschiderea cheii ₃	12 mm
Înălțime maximă inel h ₁	13,8 mm
Deschiderea cheii ₁	8 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă