

**Garant****Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 16-19****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614847 16-19  |
| GTIN               | 4045197972903 |
| Clasa articolului  | 61B           |

**Descriere****Execuție:**

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Dimensiuni deschidere chei          | metric  |
| Deschiderea cheii <sub>1</sub>      | 16 mm   |
| Deschiderea cheii <sub>4</sub>      | 19 mm   |
| Înălțime maximă inel h <sub>2</sub> | 21,9 mm |
| Ø maxim inel D2                     | 33,5 mm |
| Deschiderea cheii <sub>2</sub>      | 17 mm   |
| Lungimea totală L                   | 230 mm  |
| Înălțime maximă inel h <sub>1</sub> | 20,2 mm |
| Deschiderea cheii <sub>3</sub>      | 18 mm   |
| Ø maxim inel D1                     | 31,5 mm |
| Număr de dinți                      | 72      |
| Unghi prindere                      | 5 grad  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Material           | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață          | cromat mat        |
| Clichet reversibil | da                |
| Tip produs         | Cheie reglabilă   |