



Clemă universală (mână de prindere), Tip: 150



Date comandă

Numărul de comandă	861900 150
GTIN	4045197167552
Clasa articolului	82C

Descriere

Execuție:

Cu șurub cu filet trapezoidal și 2 elemente de blocare rabatabile. Elementele de blocare rabatabile au câte 3 suprafețe netede și o suprafață cu prismă în cruce, putând fi utilizate **universal pentru prinderea celor mai diferite piese.**

Aplicație:

Pentru **prinderea interioară și exterioară** a celor mai diferite forme de piese.

Material:

Arbore și butuci de strângere din oțel, brunat.

Deschiderea de apăsare (a): 0 - 150 mm

Deschiderea de tragere (b): 50 - 200 mm

Adâncime de prindere (c): 100 mm

Forță de strângere maximă: 3500 N

Descriere tehnică

Deschiderea de tragere (b)	50 - 200 mm
Forță de strângere maximă	3500 N
Adâncime de prindere (c)	100 mm
Deschiderea de apăsare (a)	0 - 150 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

