



Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, cu acumulator, Tip: M18VC2-0



Date comandă

Numărul de comandă	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Aspirator umed / uscat cu acumulator 18 V, portabil și de mare putere.

- **Subpresiune 80 mbar.**
- **Timp de funcționare de până la 30 de minute pentru o încărcare a acumulatorului (9,0 Ah).**
- **Funcție integrată de evacuare.**
- **Filtru HEPA reține 99,97 % dintre particulele de praf.**
- **Volum container solid / lichid: 9,8 / 7,5 l.**
- **Debit de aer 1300 l/min**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Inclusiv filtru, furtun de aspirare, duză pentru impurități grosiere și duză pentru rosturi.

Notă:

La Cod 073816; Cod 073827 și Cod 073840, găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Volum recipient	7,5 l
Denumirea producătorului	M18VC2-0

Debit volumic	1300 l/min
Tensiunea acumulatorului	18 V
Lungime furtun aspirare	0,47 m
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	5,3 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC
Încărcător pentru acumulator Tip M1418C6	073840 M1418C6