

Hartig

**Micrometru de interior cu ciocuri de măsurare duble, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 426900 75-100 |
| GTIN               | 4250099624038 |
| Clasa articolului  | 46P           |

**Descriere****Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu HM. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

**Accesorii opționale:**

Calibre-inel Cod 484030.

**Notă:**

Modelul cu interval de măsurare de până la 600 mm se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ø tamburului micrometric     | 21 mm               |
| Citire                       | 0,01 mm             |
| Eroare de toleranță          | 3 μm                |
| Domeniu de măsurare          | 75 - 100 mm         |
| Standard                     | Normă de fabricație |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm             |
| Tehnică de măsurare          | analog              |
| Ambalaj                      | Cutie stabilă       |
| Calibrarea                   | B4                  |

|            |   |
|------------|---|
| Tip produs | Micrometru de interior<br>cu cioc de măsurare |
|------------|---|

## Servicii

|   |           |
|---|-----------|
| Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare<br>Domeniu de măsurare maxim 75 mm | 022360 75 |
|---|-----------|

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm  | 484030 60  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 5 mm   | 484030 5   |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm  | 484030 90  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 275 mm | 484030 275 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm  | 484030 20  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 26 mm  | 484030 26  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm  | 484030 35  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 36 mm  | 484030 36  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 8 mm   | 484030 8   |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 9 mm   | 484030 9   |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm   | 484030 7   |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm  | 484030 11  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 14 mm  | 484030 14  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 19 mm  | 484030 19  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm  | 484030 10  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 85 mm  | 484030 85  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 17 mm  | 484030 17  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm  | 484030 45  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 175 mm | 484030 175 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm  | 484030 46  |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 22 mm  | 484030 22  |

|   |            |
|---|------------|
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 32 mm  | 484030 32  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm  | 484030 12  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm  | 484030 40  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 150 mm | 484030 150 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm  | 484030 55  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 16 mm  | 484030 16  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm | 484030 100 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 3 mm   | 484030 3   |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 4 mm   | 484030 4   |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm  | 484030 75  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm  | 484030 70  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 34 mm  | 484030 34  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 15 mm  | 484030 15  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 125 mm | 484030 125 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm  | 484030 80  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm  | 484030 30  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm  | 484030 38  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm  | 484030 25  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 6 mm   | 484030 6   |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 44 mm  | 484030 44  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm  | 484030 50  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 28 mm  | 484030 28  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 42 mm  | 484030 42  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm  | 484030 24  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 95 mm  | 484030 95  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm  | 484030 18  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 225 mm | 484030 225 |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm  | 484030 65  |
| Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 13 mm  | 484030 13  |

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 200 mm

484030 200