



HOLEX CleverDrill Set de burghie scurte HSS Cod 113005, tip N cu casetă, neacoperit, Tip: 1-10



Date comandă

Numărul de comandă	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie scurte Cod 113005.

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm

Fișă de date

Număr de burghie	19
Număr de dinți Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 1897
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	63 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3