



## Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: GLI18300



### Date comandă

Numărul de comandă	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Lampă robustă cu LED și acumulator 18 V, cap de lampă flexibil. 6 LED-uri puternice de 300 lumen și durată de iluminare foarte mare.

Utilizare flexibilă grație diferitelor poziții de iluminare.

#### Livrare:

**Lanternă fără acumulator și fără încărcător.**

#### Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GLI 18V-300
Număr de acumulatori incluși	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	300 g

Flux luminos	300 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Alimentare cu energie	Cu acumulatori
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Lampă de lucru

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV