



Bac în trepte mobil, Pentru tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	361450 160
GTIN	4250364403382
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Bac mobil.

Ref. 90, 125 și 160 cu **sistem de schimbare rapidă Click**, Cod 361440 este disponibil doar cu Ref. 90 și 125.

Aplicație:

Pentru fixarea pieselor cu suprafețe prelucrate paralel. Șuruburi M10 și M6 pentru prinderea bacurilor de protecție cu sistem de schimbare rapidă Click și pentru bacuri.

Pentru prinderea bridelor de protecție pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan și versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere. 1 bac în trepte.

Descriere tehnică

Lungime l_1	64 mm
Înălțime h_1	25 mm

Înălțimea bacului h	50 mm
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Lățimea bacurilor b	160 mm
Lungimea bacului l	114 mm
Tip produs	Bacuri de menhină