

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-816, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094356 7
GTIN	10076490449992
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-816. Mănuși extrem de subțiri și totuși rezistente datorită **tehnologiei de tricatat cu mărimea 18. Durata de viață și rezistență la abraziune crescute** datorită stratului de acoperire de spumă cu FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Fără diluanți și fără substanțe nocive**, certificare conform standardului Oeko-Tex. Se recomandă în special pentru lucrările simple de montaj cu cerințe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalațiilor de aer condiționat, fasciculelor de cabluri.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	HyFlex®
Mărimea mănușilor	7
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănuși universale
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388	4121A
Material de suport	Nylon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	219 mm
Culoarea	negru / albastru
Greutate	20,4 g
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale