



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18ONEFF12



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație.

- **Formă compactă.**
- **Nivelul 4 pentru o combinație optimă între putere și precizie la deșurubarea șuruburilor.**
- **Moment de rotație puternic 1356 Nm.**
- **Suport 1/2 inch cu inel de reținere.**
- **Aplicația ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afișează printre altele ultima poziție a aparatului.**

Execuție text publicitar:

șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

· **Formă compactă.**

· **Nivelul 4 pentru o combinație optimă între putere și precizie la deșurubarea șuruburilor.**

Avantaj:

DRIVE CONTROL™.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Număr de percuții treapta 4	0 - 2100 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Număr de percuții treapta 1	0 - 950 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Moment maxim treapta 2	400 Nm
Utilizare tipică	Heavy Duty
Moment maxim treapta 3	1356 Nm
Moment maxim treapta 4	1356 Nm
Greutate	3,3 kg
Număr de percuții treapta 3	0 - 2100 min ⁻¹
Capacitate acumulator	5 Ah
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Moment maxim treapta 1	130 Nm
Număr de percuții treapta 2	0 - 1750 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M33
Denumirea producătorului	M18ONEFHIWF12-502X
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Conexiune pentru App	OneKey

Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18