

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-528, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094487 7
GTIN	1007649044855 1
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-528. Mănuși de protecție la tăieturi, ușoară, care nu dăunează pielii cu fir INTERCEPT™ în **tehnologie de tricatat cu finețe de 18** pentru o mobilitate bună a degetelor și prindere bună a pieselor mici - și puțin uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF

Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Tehnologie de tricotat	18G
EN 388	3X32B
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	Nitril
Material	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / albastru
Greutate	26,4 g
Lungime	230 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor