

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-541, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094563 7
GTIN	10076490458581
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-541. Mănuși foarte ușoare cu tehnologie de tricatat la mărimea 18 și totodată cu protecție ridicată la tăiere (Clasa D conform EN 388:2016) datorită folosirii combinate a firelor INTERCEPT™ și KEVLAR®. Strat de acoperire subțire și totuși robust de spumă de nitril. Ideale pentru montajul componentelor mici metalice cu muchii ascuțite.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clasă de protecție împotriva tăieturilor: D

Culoarea: negru / gri

Fără silicon: da

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Fără silicon	da

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Tehnologie de tricotat	18G
Spălare	40 °C rufe colorate
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Material de suport	INTERCEPT™, Kevlar
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Material	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Greutate	24 g
Lungime	196 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor