

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-542, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 094568 11      |
| GTIN               | 10076490449596 |
| Clasa articolului  | 04P            |

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-542. Mănuși cu protecție extrem de ridicată împotriva tăieturilor din clasa F. Construcție ușoară specială pentru confort ridicat la purtare și o mobilitate bună a degetelor. Dosul palmei lasă pielea să respire și stratul de acoperire de nitril rezistent la murdărie permite manevrarea de scurtă durată a obiectelor fierbinți de până la 100 °C.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mărimea mănușilor      | 11               |
| Fără silicon           | da               |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |

|  |   |
|--|---|
| Tip de mănuși                            | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |
| Conținut                                 | 12  |
| Proprietate a mănușilor                  | Fără silicon                              |
| Proprietate a mănușilor                  | Fără latex                                |
| Proprietate a mănușilor                  | Recomandat pentru ecran tactil            |
| Tehnologie de tricatat                   | 13G                                       |
| EN 388                                   | 4X32F                                     |
| EN 407                                   | X1XXXX                                    |
| Material de suport                       | INTERCEPT™                                |
| Strat de acoperire                       | Nitril                                    |
| Material                                 | Nitril                                    |
| Variantă cu strat de acoperire           | suprafața palmei                          |
| Domeniu de utilizare                     | Allround                                  |
| Culoarea                                 | negru                                     |
| Standard                                 | EN 407                                    |
| Greutate                                 | 30,9 g                                    |
| Căldură de contact până la               | 100 °C                                    |
| Lungime                                  | 213 mm                                    |
| Aplicație                                | de folosință multiplă                     |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | F   |
| Tip produs                               | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |