

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-542, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094568 7
GTIN	10076490449558
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-542. Mănuși cu protecție extrem de ridicată împotriva tăieturilor din clasa F. Construcție ușoară specială pentru confort ridicat la purtare și o mobilitate bună a degetelor. Dosul palmei lasă pielea să respire și stratul de acoperire de nitril rezistent la murdărie permite manevrarea de scurtă durată a obiectelor fierbinți de până la 100 °C.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	7
Fără silicon	da
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricatat	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	Nitril
Material	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Standard	EN 407
Greutate	30,9 g
Căldură de contact până la	100 °C
Lungime	213 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor