

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic C5, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094548 7
GTIN	4048612051696
Clasa articolului	04U

Descriere**Execuție:**

uvex phynomic C5. Mănuși ușoare și delicate de protecție împotriva tăierii, cu strat de acoperire din polimer, pe bază de apă, flexibil, care îndepărtează umezeala. Prindere foarte bună în mediu de lucru uscat și în mediu cu umiditate ușoară. Ideale pentru folosirea pe pielea sensibilă (confirmată dermatologic).

Seria uvex phynomic. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, extrem de ușoare, flexibile, cu așezare bună pe mână. Recomandate ca fiind optimă pentru activități care necesită o sensibilitate ridicată. Standard Öko-Tex® 100 și fără silicon.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C
EN 388:2016: 4X42C

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Material de suport	Poliamidă, HPPE
Strat de acoperire	Nitril
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri / albastru
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor