

HOLEX**Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai M14 Material abraziv vălurat, Ø 100×50 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	566375 180
GTIN	4045197973115
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv sinusoidal intercalat cu corindon normal (A) fără muchii tăiate.

Aplicație:

Pentru **mătuire** și **polizare**.

Descriere tehnică

Turație recomandată	2800 min ⁻¹
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Filet	M14
Caracteristici nume produs	Ø 100×50 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel

Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	30 m/s
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă în evantai până crestată

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		