

Ansell**Pereche de mănuși ActivArmr Hycron® 27-607, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094430 9
GTIN	10076490102507
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Mănușă rezistentă** din jersey bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistență mare la manevrarea materialelor abrazive și a celor cu muchii ascuțite. Mai robust și mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănușile grele din piele.

Oprește eficient pătrunderea grăsimii și a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oțel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcții, lemn brut.

Cu manșete tricotate și acoperire 3/4 pentru obținerea unei permeabilități mai bune la aer.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Ajustabilitate	bun(ă)
----------------	--------

Fără DMF	nu
Fără silicon	da
Material acoperire	Nitril
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Mărimea mănușilor	9
Simț tactil	moderat(ă)
Capacitate de aerisire	moderat(ă)
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Serie	Hycron®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	4221X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	246 mm
Culoarea	albastru
Greutate	57 g
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Nitril
Tip produs	Mănuși universale